

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 1616H11
Portplăcuță	269005 3
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500