

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	40 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 3232P15
Mărime coadă	32 mm
Portplăcuță	259031 37
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L_1	36 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de știfturi elastice	259047 4
Set de arcuri	259044 6
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 11	259018 11
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârgă cu articulație Tip 12	259015 12
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500