

**Garant**
**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251103 25/12
GTIN	4045197650740
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 2525X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 105,5 mm

Portplăcuță: 259031 14

**Descriere tehnică**

Arc	259046 1
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525X12

Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Pârghie cu articulație	259015 3
Portplăcuță	259031 14
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	105,5 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 14	259031 14
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3