

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Portplăcuță	259031 37
Set de știfturi elastice	259047 4
Pârghie cu articulație	259015 12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	PSKNR/L 3232P15
Mărime coadă	32 mm
Set de arcuri	259044 6
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500