

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SDHCR/L 1616H11
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Portplăcuță	269005 3
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500