

HEDI

Reflector mobil cu LED, 230 V, Putere absorbită: 30W



Date comandă

Numărul de comandă	081211 30
GTIN	4003644002177
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu și corp de iluminat.

Întrerupător de pornire / oprire pe carcasă.

Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecție de jur împrejur).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Putere absorbită	30 W
Flux luminos	2500 lm
Greutate	4400 g
Lungimea cablului de conectare	5 m
Corpuri de iluminat	Modul LED
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tensiune nominală	230 V
Clasă de protecție IP	IP 54
Lungimea totală	240 mm
Lățimea totală	200 mm
Înălțimea totală	280 mm
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector