

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260306 20/11  |
| GTIN               | 4045197652539 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 2                            |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>       | 25 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | DC.. 11T3..                         |
| Portplăcuță                              | 269005 3                            |
| Mărime coadă                             | 20 mm                               |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 15 mm                               |
| Mărimea plăcuței                         | 11 mm                               |
| șurub pentru portplăcuță                 | 269013 2                            |
| Cod ISO Suport                           | SDHCR/L 2020K11                     |
| Lungimea totală L                        | 125 mm                              |
| Standard                                 | DIN ISO 5610                        |
| Tip de utilizare                         | pe dreapta                          |
| Răcire interioară                        | nu                                  |
| Unghi de reglare κ                       | 107,5 grad                          |
| Utilizare                                | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șurub pentru portplăcuță Tip 2  | 269013 2    |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15                                | 674248 TX15 |
| Portplăcuță Tip 3   | 269005 3    |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22   | 269028 22   |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2  | 269028 2    |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500  |