

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	SDJCR/L 1010E07
Lungime cap L <sub>1</sub>	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărime coadă	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500