

**KOMET KUB® V464 Cap de găurit, Ø DC: 130mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236660 130 |
| GTIN | 4047109090590 |
| Clasa articolului | 24L |

Descriere**Execuție:**

Burghiu cu plăcuțe amovibile (cap de găurit) cu prindere ABS® T și cu tăiș pe dreapta. Inserția pentru plăcuța amovibilă exterioară poate fi reglată + +5mm în Ø. Inserție cu suporturi în ABS® N și extensii ABS® T. Siguranța procesului până la 6xD.

Siguranță a procesului până la 6xD.**Aplicație:**

Cu vârf de centrare Cod 236661 – 236662.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

Livrare:

Cap de găurit cu piese încorporate.

Notă:

Piese de schimb la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Ø exterior d ₁ | 127,5 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| ABS® T Ø d | 80 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX06T304 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiunea vârfului de centrare | 115 |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Ø nominal D | 130 |
| Lungime activă L _A | 90 mm |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Realizare de găuri înfundate |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP | 239655 10IP |
| KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115 | 236661 115 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115 | 236662 115 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |