

**Garant****Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Clasa articolului	21U

**Descriere****Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DSSNR/L 2025K12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 49 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 21

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 21
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Cod ISO Suport	DSSNR/L 2025K12
Mărimea plăcuței	12 mm
Bridă	259038 8

Lungime cap L <sub>1</sub>	49 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 21	259031 21
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere	259352
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Portplăcuță	259231
Gheară de strângere Tip 8	259038 8