

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Lungime cap L ₁	29 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525M12
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 20
Mărime coadă	25 mm
Set de arcuri	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 20	259031 20
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500