

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 1616H11
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	269005 3
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500