

**KOMET KUB® V464 Cap de găurit, Ø DC: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236660 140
GTIN	4047109090613
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

Burghiu cu plăcuțe amovibile (cap de găurit) cu prindere ABS® T și cu tăiș pe dreapta. Inserția pentru plăcuța amovibilă exterioară poate fi reglată + +5mm în Ø. Inserție cu suporturi în ABS® N și extensii ABS® T. Siguranța procesului până la 6xD.

**Siguranță a procesului până la 6xD.****Aplicație:**

Cu vârf de centrare Cod 236661 – 236662.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

**Livrare:**

Cap de găurit cu piese încorporate.

**Notă:**

Piese de schimb la cerere.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 10IP (2,8 Nm)
Ø exterior d <sub>1</sub>	137,5 mm
Număr de dinți Z	1
ABS® T Ø d	80 mm

Dimensiunea vârfului de centrare	115
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX06T304
Ø nominal D	140
Lungime activă L <sub>A</sub>	90 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Realizare de găuri înfundate
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP	239655 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115	236662 115
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115	236661 115