

**KOMET KUB® V464 Cap de găurit, Ø DC: 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236660 145
GTIN	4047109090620
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

Burghiu cu plăcuțe amovibile (cap de găurit) cu prindere ABS® T și cu tăiș pe dreapta. Inserția pentru plăcuța amovibilă exterioară poate fi reglată + +5mm în Ø. Inserție cu suporturi în ABS® N și extensii ABS® T. Siguranța procesului până la 6xD.

Siguranță a procesului până la 6xD.**Aplicație:**

Cu vârf de centrare Cod 236661 – 236662.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

Livrare:

Cap de găurit cu piese încorporate.

Notă:

Piese de schimb la cerere.

Descriere tehnică

Dimensiunea vârfului de centrare	115
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 15IP (6,3 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX080404
Ø exterior d ₁	142,5 mm

ABS® T Ø d	80 mm
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	145
Lungime activă L _A	90 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Realizare de găuri înfundate
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP	239655 15IP
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115	236662 115
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
KOMET KUB® V464 Vârf de centrare HSS Tip 115	236661 115
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600