

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E10K SDUCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9,6 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500