

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm**

Date comandă

Numărul de comandă	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L ₃	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	15 mm
Cod ISO Suport	E12M SDUCR/L07
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,6 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500