



WNMG 080408, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080408 SW05 Categorie: SW05
 Sfărâmător de aşchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1 mm
 Avans f: 0,05 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfărâmător de aşchii	MQ
Aplicația principală	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire