

**WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	WP
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire