

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E16R SDUCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	15,6 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500