

Garant**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	AH10K SDQCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lungime cap L_1	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500