

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
10/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH10K SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L ₃	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	14 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500