

**Garant**

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
12/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	20 mm
Cod ISO Suport	AH12M SDQCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central $L_3$	8,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală $L$	150 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500