

**Garant**

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
25/11 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	32 mm
Cod ISO Suport	AH25R SDQCR/L11
Lungime cap $L_1$	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central $L_3$	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500