

**Garant****Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap $L_1$	30 mm
Cod ISO Suport	AH16Q SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	20 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500