

## Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
1012/07mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Cod ISO Suport	AH1012K SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lățime gât L <sub>4</sub>	10 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	28 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D

Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500