

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L ₃	7,5 mm
Cod ISO Suport	E08K SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	7,6 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500