

Garant**GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319235 40
GTIN	4067263108061
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 +/-2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificate.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

- Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Notă:

Nepotrivit pentru utilizarea cu adaptor de reducere.

Descriere tehnică

Alezaj d ₂ (H7)	40 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	34,5 mm
Ø L ₇	76 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø L ₆	90 mm

Fișă de date

Ø D ₈	82 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI