


Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	260338 16/07
GTIN	
Clasa articolului	25U

Descriere
Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	11,7 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Lungime activă L_1	80 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 4	269022 4