

## Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
0810/07mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Lățime gât $L_4$	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap $L_1$	22 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Cod ISO Suport	AH0810H SDUCR/L07
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD

Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500