

**WNMG 080408, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080408 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmtător de aşchii: HQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,07 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Sfărâmtător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire