

Garant**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH20R SDQCR/L11
Decalaj central L_3	12,5 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500