


**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260338 16/11
GTIN	
Clasa articolului	25U

**Descriere**
**Execuție:**

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	23 mm
Lungime activă $L_1$	80 mm
Decalaj central $L_3$	14,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 3	269022 3