

**Garant**

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
10/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	AH10K SDUCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500