

Garant**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
1216/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât L ₄	12 mm
Decalaj central L ₃	11 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	AH1216M SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	19,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D

Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500