

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
1012/07mm**



Date comandă

Numărul de comandă	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	10 mm
Lungime cap L_1	28 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	AH1012K SDUCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD

Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500