


**WNMG 080408, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmător de aşchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Sfărâmător de aşchii	MQ
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire