

**Garant**

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
10/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	7 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	AH10K SDQCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime cap $L_1$	20 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500