


**WNMG 060404, Categorie: SP0819**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252082 SP0819
GTIN	2050001938732
Clasa articolului	28A

**Descriere**

WNMG 060404 SP0819 Categorie: SP0819

Sfârâmător de așchii: 4E

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 120 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 150 - 320 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Sfârâmător de așchii	4E
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	150 - 320 m/min
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 120 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Categorie	SP0819
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire