

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
16/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	80 mm
Cod ISO Suport	AH16Q SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	10 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500