



Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Clasa articolului	25U

Descriere

Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_3 : 25 mm

Cod ISO Suport: A25S SDUCR/L11

Unghi de reglare κ : 93 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 32 mm

Decalaj central L_3 : 19 mm

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 3
Cod ISO Suport	A25S SDUCR/L11
Lungime activă L_1	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Decalaj central L_3	19 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad

Ø cozii D _s	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 3	269022 3