

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
12/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	60 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Cod ISO Suport	AH12M SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500