

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E20S SDUCR/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13,1 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	23,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18,9 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500