

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
16/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Lungime cap L_1	30 mm
Cod ISO Suport	AH16Q SDQCR/L07
Decalaj central L_3	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500