

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
25/11 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime activă L_1	125 mm
Cod ISO Suport	AH25R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Decalaj central L_3	16 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500