

**Garant****Set de bare de strunjit din carbură, pe dreapta****Date comandă**

Numărul de comandă	260324
GTIN	4045197652751
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E10K SDUCR/L07
Cod ISO Suport	E12M SDUCR/L07
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9,6 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11,6 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	7 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN 8024
Standard	Standard de fabricație

Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din carbură Ø cozii / Mărimea plăcuței 10/07 mm	260318 10/07
Bară de strunjit din carbură Ø cozii / Mărimea plăcuței 12/07 mm	260318 12/07