

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Decalaj central $L_3$	7,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	E08K SDUCR/L07
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,6 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500