


SNMG 120404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 CA6525 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: CA6525
 Sfărâmător de aşchii: MS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MS
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA6525

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire