

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/11 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH20R SDQCR/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Decalaj central L_3	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500