

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
20/11 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungime activă L ₁	100 mm
Decalaj central L ₃	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	26 mm
Cod ISO Suport	AH20R SDUCR/L11
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	18 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500