

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	14 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500